

盖子
SAMH-S-N8-S-SC
订货号: 575817

FESTO



数据表

特性	值
设计	用于 T 型槽
材料说明	RoHS 合规
环境温度	-40 °C...85 °C
安装方式	快速压紧 可从槽的上方插入
产品重量	0.36 g
端盖材料	PA
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L