

阻挡气缸
DFSP-20-10-DS-PA
订货号: 576075

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm
活塞直径	20 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒型材
位置检测	通过接近开关
扭矩/导向保护	圆形活塞杆
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	6 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	-10 °C...80 °C
冲击力	1370 N
在切换操作期间允许的侧向力	228 N
最大周期频率	5 Hz
安装方式	带通孔 通过内螺纹安装 带附件 要么:
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
有环螺钉材料	镀锌钢
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
密封件材料	TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金不锈钢
滚子材料	镀锌钢

特性	值
缸筒材料	精制铝合金 光滑阳极氧化处理