

气路板模块  
VABM-B10-20E-N38-5-P3  
订货号: 576456

FESTO



数据表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 网格尺寸              | 22 mm             |
| 安装位置              | 可选                |
| 最大阀位数量            | 5                 |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力       |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量              | 825 g             |
| 安装方式              | 带通孔               |
| 先导气口 12           | 1/8 NPT           |
| 气接口，气口 1          | 3/8 NPT           |
| 气接口，气口 3          | 3/8 NPT           |
| 材料说明              | RoHS 合规           |
| 气路板材料             | 精制铝合金             |