


# 气源板

## VABF-B10-20-P1-G18

订货号: 576491

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|--|
| 工作压力                | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 最大紧固扭矩              | 1.4 Nm                                 |
| 产品重量                | 13 g                                   |
| 安装方式                | 带通孔                                    |
| 气接口, 气口 1           | G1/8                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                                |
| 气源板材料               | 压铸铝                                    |