


气路板
VABF-B10-20-P1A4-G18-P3
订货号: 576493

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	1.4 Nm
产品重量	56 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
气源板材料	压铸铝