

端板
VMPAC-EPL-MP-SD44-O
订货号: 576560

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	-0.9 bar...8 bar
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	246 g
气接口，气口 3	G3/8
气接口，气口 5	G3/8
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺