


# 底座 VMPAC-AP-14-B-1

订货号: 576574

FESTO



## 数据表

特性	值
宽度	32.8 mm
长度	169 mm
网格尺寸	26.8 mm
最大阀位数量	1
工作压力	-0.9 bar...8 bar
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	160 g
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 4	G1/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺