


双手启动控制模块

ZSB-1/8-B

订货号: 576656



数据表

特性	值
公称通径	4 mm
驱动方式	气动
安装位置	可选
安全功能	双手控制
性能等级 (PL)	双手操作/可达 1 类, 性能等级 c
工作压力	0.4 Mpa...0.8 Mpa 4 bar...8 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	50 l/min
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟机械指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国机器相关规定
防爆	Ⅰ区 1 (ATEX) Ⅰ区 2 (ATEX) Ⅰ区 21 (ATEX) Ⅰ区 22 (ATEX)
证书签发机构	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	420 g
安装方式	带通孔 通过内螺纹安装 要么:
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸铝
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化