

**L 型快插式螺纹接头，加长型**  
**NPQH-LL-G14-Q8-P10**  
订货号: 578267

**FESTO**



**数据表**

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 规格                | 标准                                          |
| 公称通径              | 6 mm                                        |
| 气管插入深度            | 16 mm                                       |
| 旋入螺钉上的密封件类型       | 密封圈                                         |
| 安装位置              | 可选                                          |
| 设计                | L 型，加长                                      |
| 包规格               | 10                                          |
| 结构特点              | 推挽原理                                        |
| 工作压力时完整温度范围       | -0.095 Mpa...2 Mpa<br>-13.775 psi...290 psi |
| 工作压力完整温度范围        | -0.95 bar...20 bar                          |
| 工作压力说明            | 水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa                     |
| 证书签发机构            | NSF C0523185                                |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液态，无冰） |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 3 - 高耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 洁净室等级             | 4 级，符合 ISO 14644-1                          |
| 适合食品行业使用          | 参见合规性声明<br>NSF/ANSI 169                     |
| 环境温度              | 0 °C...150 °C                               |
| 标称扭矩              | 7.5 Nm                                      |
| 标称紧固扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 产品重量              | 36.2 g                                      |
| 安装方式              | 外六角，A/F 13 mm                               |
| 气接口，气口 1          | 外螺纹 G1/4                                    |
| 气接口，气口 2          | 适用于气管外径 8 mm                                |
| 材料说明              | RoHS 合规                                     |
| 外壳材料              | 镀镍黄铜                                        |
| 螺纹密封件材料           | FPM                                         |
| 保护环材料             | PEI                                         |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 释放环材料    | 镀镍黄铜   |
| 气管密封件材料  | FPM    |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |
| 止推环材料    | PEI    |