

L 型快插式螺纹接头

NPQH-L-G12-Q10-P10

订货号: 578291

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	8 mm
气管插入深度	18.3 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	L 型
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...2 Mpa -13.775 psi...290 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...20 bar
气源压力注意事项	水: 最大 0.6 MPa, 0 - 50 °C 时
证书签发机构	NSF C0523185
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室适用性, 根据 ISO 14644-14	4 级, 符合 ISO 14644-1
适合食品行业使用	参见合规性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	0 °C...150 °C
标称扭矩	9 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	42.6 g
安装方式	外六角, A/F 16 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/2
气接口, 气口 2	适用于气管外径 10 mm
释放环颜色	银色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜
螺纹密封件材料	FPM

特性	值
保护环材料	PEI
释放环材料	镀镍黄铜
气管密封件材料	FPM
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢
止推环材料	PEI