

穿板式快插接头  
NPQH-H-Q12-E-P10  
订货号: 578303

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                              |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 规格                  | 标准                                             |
| 公称通径                | 11 mm                                          |
| 气管插入深度              | 19.5 mm                                        |
| 安装位置                | 可选                                             |
| 设计                  | 穿板式                                            |
| 包规格                 | 10                                             |
| 结构特点                | 推挽原理                                           |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...2 Mpa<br>-13.775 psi...290 psi    |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...20 bar                             |
| 工作压力说明              | 水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa                        |
| 证书签发机构              | NSF C0523185                                   |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰) |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                       |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力                                     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| 洁净室等级               | 4 级, 符合 ISO 14644-1                            |
| 适合食品行业使用            | 参见合规性声明<br>NSF/ANSI 169                        |
| 环境温度                | 0 °C...150 °C                                  |
| 产品重量                | 60.8 g                                         |
| 安装方式                | 外六角, 规格 24 mm                                  |
| 气接口, 气口 1           | 用于 12 mm 外径的气管                                 |
| 气接口, 气口 2           | 用于 12 mm 外径的气管                                 |
| 材料说明                | RoHS 合规                                        |
| 外壳材料                | 镀镍黄铜                                           |
| 保护环材料               | PEI                                            |
| 释放环材料               | 镀镍黄铜                                           |
| 螺母材料                | 镀镍黄铜                                           |
| 气管密封件材料             | FPM                                            |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                                         |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 止推环材料 | PEI |