


T 型快插插头
NPQH-T-Q14-E-P10
订货号: 578385

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	12 mm
气管插入深度	22.5 mm
安装位置	可选
设计	T 型
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...2 Mpa -13.775 psi...290 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...20 bar
工作压力说明	水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
证书签发机构	NSF C0523185
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	4 级, 符合 ISO 14644-1
适合食品行业使用	参见合规性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	0 °C...150 °C
产品重量	79.9 g
气接口, 气口 1	用于 14 mm 外径的气管
气接口, 气口 2	适用于气管外径 14 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜
保护环材料	PEI
释放环材料	镀镍黄铜
气管密封件材料	FPM
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢
止推环材料	PEI