


单向节流阀
VFOH-LE-A-G18-Q6
订货号: 578798

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	排气单向节流功能
气接口, 气口 1	QS-6
气接口, 气口 2	G1/8
驱动方式	手动
调节元件	外六角
安装方式	拧入
流量控制方向上的标准标称流量	255 l/min
封锁方向上的标准标称流量	111 l/min...280 l/min
环境温度	0 °C...150 °C
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	0.2 bar...10 bar
流量控制方向上的标准流量 6 -> 0 bar	370 l/min
止回方向上的标准流量 6 -> 0 bar	330 l/min...390 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-10 °C...150 °C
介质温度	0 °C...150 °C
标称扭矩	3 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
产品重量	23 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	FPM
中空螺栓材料	精制铝合金
释放环材料	镀镍黄铜
调节螺丝材料	高合金不锈钢

特性	值
摆动接头材料	黄铜 镀镍