


# 导向杆气缸

## DFM-20-160-B-PPV-A-GF

订货号: 609167

FESTO



### 数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 行程                | 160 mm                          |
| 活塞直径              | 20 mm                           |
| 工作模式，驱动单元         | 联接板                             |
| 缓冲                | 气动缓冲，两端可调                       |
| 安装位置              | 可选                              |
| 导轨                | 滑动轴承导轨                          |
| 结构特点              | 导轨                              |
| 位置检测              | 通过接近开关                          |
| 工作压力              | 0.2 Mpa...1 Mpa                 |
| 工作模式              | 双作用                             |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 洁净室等级             | 7 级，符合 ISO 14644-1              |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C                  |
| 端位的冲击能量           | 0.2 J                           |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程 | 158 N                           |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 188 N                           |
| 备用接口              | 查看产品图纸                          |
| 气动接口              | M5                              |
| 盖子材料              | 精制铝合金                           |
| 密封件材料             | NBR                             |
| 外壳材料              | 精制铝合金                           |
| 活塞杆材料             | 高合金不锈钢                          |