

自对中连接件
FK-M20X1,5
订货号: 6143

FESTO



数据表

特性	值
规格	M20x1.5
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。例外情况：印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	9 kN
产品重量	720 g
材料说明	RoHS 合规
衬套材料	钢 镀锌
外壳材料	钢 镀锌
滚珠螺栓材料	表面硬化钢
球面垫圈材料	表面硬化钢
螺母材料	钢 镀锌