

密封盖
CV-PK-3-B
订货号: 6213

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
气接口, 气口 1	用于 4 mm 外径的气管 用于倒钩接头内径 3 mm, 带管接螺母
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	TPE-U(PU)