

快拧接头 CK-1/4-PK-9-KU

订货号: 6258

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 公称通径 | 7.3 mm |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 密封边 |
| 安装位置 | 可选 |
| 设计 | 直列式设计 |
| 包规格 | 10 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...10 bar |
| 气源压力注意事项 | 水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 水 (液态, 无冰) |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 标称扭矩 | 5.5 Nm |
| 标称紧固扭矩公差 | ± 20% |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | 用于倒钩接头内径 9 mm, 带螺母 |
| 接管螺母材料 | POM |
| 旋入螺钉的材料 | POM |
| 材料说明 | RoHS 合规 |