


环形管接头  
LK-1/8-PK-6-KU  
订货号: 6281

FESTO



数据表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 工作压力完整温度范围        | 0 bar...10 bar    |
| 海事分类              | 参见证书              |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 气接口，气口 1          | 外螺纹 G1/8          |
| 气接口，气口 2          | 用于倒钩接头内径 6 mm，带螺母 |
| 材料说明              | RoHS 合规           |