

分气块  
FR-8-1/2  
订货号: 6411

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 公称通径                | 18.6 mm                         |
| 安装位置                | 可选                              |
| 工作压力完整温度范围          | 0 bar...16 bar                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)          |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 0 - 无耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                  |
| 标称扭矩                | 35 Nm                           |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 10%                           |
| 产品重量                | 1000 g                          |
| 输出数量                | 8                               |
| 供应管线数量              | 1                               |
| 气接口, 气口 1           | 内螺纹 G3/4                        |
| 气接口, 气口 2           | 内螺纹 G1/2                        |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |
| 外壳材料                | 压铸铝                             |