


**或门**  
**OS-PK-3**

订货号: 6684

**FESTO**



## 数据表

特性	值
阀功能	“或”功能
气接口, 气口 1	PK-3
气接口, 气口 2	PK-3
安装方式	带通孔
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	120 l/min
工作压力	1.6 bar...8 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	POM
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
公称通径	2.4 mm
安装位置	可选
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	9 g
气接口, 气口 3	PK-3
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR