

电磁线圈
MSFW-110-50/60
订货号: 6720

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
开关位置指示器	否
最短抓取时间	10 ms
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 9.0 VA, 保持功率 7.0 VA
容许频率波动	+/- 5%
允许的电压波动	+/- 10 %
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...40 °C
插座的最大紧固扭矩	0.4 Nm
产品重量	55 g
电气接口	3 针 插头针脚, 连接型式符合 Festo 标准, 用于 MSSD-F
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	热固性塑料 铜 钢
线圈材料	铜