


手压阀  
TH-3-M5  
订货号: 6758

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                              |
|-------------------------|--------------------------------|
| 阀功能                     | 两位三通，常闭，单稳态                    |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 80 l/min                       |
| 工作气口                    | M5                             |
| 工作压力                    | -0.95 bar...8 bar              |
| 结构特点                    | 提动座                            |
| 公称通径                    | 2 mm                           |
| 先导类型                    | 直接                             |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                 |
| 驱动力                     | 8 N                            |
| 产品重量                    | 37 g                           |
| 安装方式                    | 带通孔                            |
| 气接口，气口 1                | M5                             |
| 气接口，气口 2                | M5                             |
| 密封件材料                   | NBR                            |
| 外壳材料                    | 压铸锌                            |