

球阀
QH-1 1/2
订货号: 6837

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|--|
| 阀功能 | 两位两通双螺线管 |
| 气接口, 气口 1 | G1 1/2 |
| 气接口, 气口 2 | G1 1/2 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 安装方式 | 管式安装 |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 84000 l/min |
| 公称通径 | 40 mm |
| 外壳材料 | 黄铜 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 安装位置 | 可选 |
| 符合标准 | ISO 228-1 |
| 结构特点 | 球阀 |
| 标称压力 PN | 20 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 中等 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [---:] 惰性气体 水 - 无水蒸气 中性流体 按要求提供其它介质 |
| 介质温度 | -20 °C...150 °C |
| 产品重量 | 1730 g |
| 密封件材料 | FPM PTFE |
| 滚珠材料 | 黄铜, 镀铬 |
| 轴材料 | 黄铜 |