


选择开关
HW-6-38
订货号: 7199



数据表

特性	值
阀功能	8/6 双电控
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	180 l/min
工作气口	M5
工作压力	0 bar...8 bar
先导类型	直接
总泄漏量	1 l/h
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
标称扭矩	1.7 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
气接口，气口 1	M5
气接口，气口 2	M5