


手压阀 H-4/3-M5

订货号: 7334

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	4/3 排气
驱动方式	手动
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	125 l/min
工作气口	M5
工作压力	0 bar...8 bar
复位类型	弹簧复位
公称通径	4 mm
密封原理	软密封
先导类型	先导驱动
流向	不可逆
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M5
气接口, 气口 3	非管式