

逻辑元件禁门
VLO-R-M5
订货号: 7422

FESTO



数据表

特性	值
气接口，气口 1	M5
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	80 l/min
工作压力	0.001 bar...6 bar
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L