

多路插座 KDVF-5

订货号: 7562

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	4 mm
工作压力	-0.95 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	21 g
最大接口数量	5
气动接口	PK-2 PK-3 PK-4
颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规