


气控阀
VL/O-3-1/8-B
订货号: 7803

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，单稳态，常开/常闭
驱动方式	气动
宽度	26 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	500 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
公称通径	5 mm
网格尺寸	27 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
先导气源	外部
流向	可逆
搭接	重叠
先导压力 Mpa	0.1 Mpa...1 Mpa
先导压力	1 bar...10 bar
最大开关频率	12 Hz
关闭时间	10 ms
打开时间	4 ms
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	150 g

特性	值
安装方式	在气路板上 带通孔 要么:
先导气口 110	G1/8
先导气口 12	G1/8
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 11	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
气口 33	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝