


# 微型直动圆头式阀 S-3-PK-3-B

订货号: 7843

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
驱动方式	机械
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	60 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	-0.95 bar...8 bar
结构特点	带回位弹簧的提动阀
复位类型	弹簧复位
公称通径	1.8 mm
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	6 N
产品重量	7 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	PK-3
气接口, 气口 2	PK-3
外壳材料	聚合物 黄铜