


压力开关
SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X
订货号: 8000210



数据表

特性	值
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟机械指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
测得变量	相对压力
测量方法	金属薄膜压力传感器
工作压力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
开关输出	2xPNP
开关功能	阈值, 固定迟滞
开关元件功能	非等价
打开点	0.25 bar
打开点最大值	0.4 bar
最小开关点	0.05 bar
最大输出电流 DC	500 mA
短路电流额定值	是
工作电压范围 DC	19.2 V...30 V
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口	4 针 M12x1 插头 符合 EN 60947-5-2 标准 圆形结构
安装方式	拧入
气动接口	G1/8
产品重量	50 g
外壳材料	高合金不锈钢
电气接口材料	PBT
设置选项	永久设置
防护等级	IP65

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L