


齿轮箱 EMGC-40-P-G12-SEC-67

产品代号: 8000598
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------|
| 减速机法兰规格 | 40 mm |
| 电机法兰规格 | 67 mm |
| 扭转时的反冲 | 0.67 deg |
| 齿轮箱类型 | 行星齿轮组 |
| 减速比 | 12:1 |
| 最高输入速度 | 6,000 1/min |
| 减速机构的工作 | -20 ... 90 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 防护等级 | IP54 |
| 持续输出扭矩 | 10 Nm |
| 齿轮单元的质量惯性矩 | 0.04 kgcm ² |
| 最高输出扭矩 | 12.5 Nm |
| 最高效率 | 92 % |
| 抗扭力 | 0.85 Nm/arcmin |
| 产品重量 | 550 g |
| 接口码，电机输出 | 40G |
| 接口代码，马达输入 | 67A |
| 材料备注 | 符合 RoHS |