

**控制电缆**  
**NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25**  
订货号: 8001373

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                              |
|---------------------|--------------------------------|
| 电气接口                | 25 针<br>直列式插头/另一端开放<br>Sub-D/- |
| 护罩                  | 是                              |
| 电缆长度                | 3.2 m                          |
| 电缆直径                | 7 mm                           |
| 防护等级                | IP40<br>在组装好的状态下               |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟 RoHS 指令                   |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国 RoHS 指令                   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III               |
| 材料说明                | RoHS 合规                        |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 0 - 无耐腐蚀能力                     |
| 电缆护套颜色              | 灰色                             |
| 外壳颜色                | 灰色                             |