


# 连接电缆

## NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

订货号: 8001375

FESTO



## 数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
电气接口	25 针 直列式插头 Sub-D/Sub-D
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	25
电气接口 1, 使用的接口/线芯	25
电气接口 1, 安装类型	2x 螺丝 4-40 UNC
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式
电气接口 2, 接口类型	插座
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	Sub-D
电气接口 2, 接口/线芯数	25
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	25
电气接口 2, 安装类型	2x 螺丝 4-40 UNC
标称工作电压 DC	24 V
40°C 时的额定电流	1 A
护罩	是
电缆长度	2 m
电缆特征	标准
电缆直径	7 mm
防护等级	IP40
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	0 °C...70 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III

特性	值
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳颜色	灰色