

力矩补偿器
DARD-L1-63-S
订货号: 8001414

FESTO



数据表

特性	值
规格	50/63
径向偏差 +/-	2 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...120 °C
+/- 力方向上允许的最大长期负载	2500 N
材料说明	RoHS 合规
螺栓材料	高合金钢
双耳环材料	高合金钢
滑移件材料	黄铜
锁的材料	弹簧钢