


气源处理装置

FRC-1-D-5M-MAXI-MPA

订货号: 8002359

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	带压力表的过滤减压阀 标准比例油雾器
最大冷凝容积	80 cm ³
过滤等级	5 μ m
保护罩	金属保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	7200 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 8573-1:2010 [6:8:-] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2520 g
安装方式	管式安装 带附件
气接口，气口 1	G1
气接口，气口 2	G1
材料说明	RoHS 合规

特性	值
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC