


气源处理装置组合
LFR-1/4-DB-7-MINI-KC
订货号: 8002799

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
宽度	108 mm
排气功能	不带节流选项
系列	DB
驱动方式	手动
控制锁	挂锁 (可选) 可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	开关阀/过滤减压阀
最大冷凝容积	13 ml
控制器功能	输出压力常数 带二级排气 带回流功能 无主压力补偿功能
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	带压力表
工作压力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi
压力调节范围 MPa	0.05 Mpa...0.7 Mpa
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
压力调节范围 psi	7.25 psi...101.5 psi
最大压力迟滞	0.5 bar
最大标准流量	2500 l/min
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1900 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-5 °C...50 °C
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介质温度	-5 °C...50 °C

特性	值
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	245 g
安装方式	要么： 管式安装 带通孔 通过安装支架
压力表接口	G1/8
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
开关阀密封件材料	FPM
旋钮手柄材料	POM
过滤器材料	PE
外壳材料	加强型聚酰胺
活塞式滑阀材料	POM
碗罩材料	PC