

连接电缆
NEBV-
订货号: 8003577

FESTO



数据表

特性	值
附加功能	保持电流降低 保护电路
电缆标识	不带标签支架
连接频率	50
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座 插座, 狭长型
电气接口 1, 电缆出口	直列式 直角式
电气接口 1, 连接系统	接口型式 ZC, 自攻螺丝 插头样式 ZC, 公制螺钉 插头样式 C 型, 符合 EN 175301-803 标准 Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	2 25 4 44
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式 圆形
电气接口 2, 接口类型	电缆 插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式 直角式
电气接口 2, 连接系统	接口型式 ZB, 自攻螺丝 M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104 开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	2 25 3 44
工作电压范围 DC	0 V...230 V
工作电压范围 AC	0 V...230 V
电缆长度	0.5 m...30 m

特性	值
电缆特征	标准 适用于拖链
电缆测试条件	测试条件按要求提供
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
电缆护套材料	PVC TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色