


气路板
VABM-L1-18G-G38-24-M-G
订货号: 8004912

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	19 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	24
认证	c UL us - 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
产品重量	5461 g
先导气口 12/14	G1/8
先导排气口 82/84	G1/8
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 3	G3/8
气接口, 气口 5	G3/8
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金