

气路板  
**VABM-L1-18W-G38-24-G**  
订货号: 8004923

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 网格尺寸                | 19 mm             |
| 安装位置                | 可选                |
| 最大阀位数量              | 24                |
| 认证                  | c UL us - 认证 (OL) |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度                | -20 °C...60 °C    |
| 产品重量                | 4909 g            |
| 先导气口 12/14          | G1/8              |
| 先导排气口 82/84         | G1/8              |
| 气接口, 气口 1           | G3/8              |
| 气接口, 气口 2           | G1/4              |
| 气接口, 气口 3           | G3/8              |
| 气接口, 气口 4           | G1/4              |
| 气接口, 气口 5           | G3/8              |
| 材料说明                | RoHS 合规           |
| 气路板材料               | 精制铝合金             |