



分配器
NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
订货号: 8005312



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-104
结构特点	Y 型分配器，不带电缆
分布	Y 型
电缆标识	不带标签支架
安装方式	通过用于 M2 螺钉的通孔 带附件
产品重量	10.5 g
电气接口 1, 功能	控制器端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 使用的接口/线芯	4
电气接口 1, 安装类型	螺丝紧固, 带六角 A/F 9 mm 和纵向滚花 可旋转
电接口 1, 固定方式	与可旋转/不可旋转螺丝锁兼容
电气接口 2, 功能	现场设备端
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	2 个插座
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104
电气接口 2, 接口/线芯数	3
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	3
电气接口 2, 安装类型	螺丝紧固, 带六角 A/F 9 mm 和纵向滚花 可旋转
电接口 2, 固定方式	与可旋转/不可旋转螺丝锁兼容
工作电压范围 DC	0 V...30 V
工作电压范围 AC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	3 A

特性	值
抗电涌性	0.8 kV
防护等级	IP65 IP68 IP69K
环境温度	-25 °C...85 °C
环境温度说明	-10 - 40°C, 带安装通孔
储存温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规 不含卤素 不含磷酸酯
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PC TPE-U(PUR)
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	镀镍黄铜
密封件材料	NBR
电触头材料	镀金铜合金
螺纹套筒材料	镀镍黄铜