

单稳态
VUWS-25
订货号: 8022015

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	2x 两位三通, 单稳态, 常闭 2x 两位三通, 常开, 单稳态 2 个两位三通阀, 开/闭, 单稳态 两位三通, 常闭, 单稳态 两位三通, 常开, 单电控 两位五通双电控 两位五通, 单稳态 三位五通, 中压式 三位五通中泄式 三位五通中封式
驱动方式	气动
阀尺寸	26.5 mm
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1000 l/min...1300 l/min
工作气口	G1/4 1/4 NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
工作压力	-0.9 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀 提动座
复位类型	弹簧复位 气动弹簧
认证	c UL us - 认证 (OL)
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
先导类型	直接
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	6 级，符合 ISO 14644-1
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安装方式	在气路板上 带通孔 要么：
通风接口	非管式
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝 带涂层
螺钉材料	镀锌钢