

电磁线圈 VACN-H1-A1-3A

订货号: 8022879

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
开关位置指示器	否
最短抓取时间	12 ms
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 36.0 VA, 保持功率 18.9 VA
抗电涌性	4 kV
污染等级	3
容许频率波动	+/- 10%
允许的电压波动	+/- 10 %
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
环境和介质温度的限制	(限制持续通电率) -20 ... 60° C
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-20 °C...50 °C
用于安装的最大紧固扭矩	2 Nm
产品重量	150 g
电气接口	类型 A 插头 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	铜 钢 热塑性
线圈材料	铜