


底座
VMPA14-IC-AP-1-EX1E
订货号: 8023668

FESTO



数据表

特性	值
宽度	24.4 mm
长度	107.3 mm
网格尺寸	14.9 mm
工作压力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	3 bar...8 bar
认证	c UL us - 认证 (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Gc (GB)
防爆	Ⅱ 2 (ATEX) 2 区 (UKEX)
ATEX 气体类别	II 3G
气体防爆阻燃类型	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	150 g
电气接口	M8 插头
底座的安装方法	通过通孔
气接口, 气口 1	M7 G1/8
气接口, 气口 2	M7 G1/8
气接口, 气口 3	M7 G1/8

特性	值
气接口, 气口 4	M7 G1/8
气接口, 气口 5	M7 G1/8
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝