

定位套
ZBH-25
订货号: 8023856

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
安装位置	可选
包规格	10
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	-25 °C...60 °C
材料说明	RoHS 合规
套管材料	高合金不锈钢