

电磁线圈 VACS-C-C1-1

订货号: 8025330

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
符合标准	IEC 61010-1
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 2.6 W
允许的电压波动	+/- 10 %
认证	c UL us - 认证 (OL)
证书签发机构	UL MH18122
环境和介质温度的限制	-10 · 50°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	35.2 g
电气接口	类型 C 符合 EN 175301-803 标准
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA 钢
电磁线圈材料	铜 钢 热塑性
线圈材料	铜