

流量控制  
VFFG-T-M5-10  
订货号: 8025713

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 阀功能                 | 节流功能                             |
| 安装方式                | 通过螺纹                             |
| 流量控制方向上的标准标称流量      | 40.8 l/min                       |
| 工作压力                | -0.9 bar...10 bar                |
| 环境温度                | -5 °C...60 °C                    |
| 公称通径                | 1.05 mm                          |
| b 值                 | 0.5                              |
| C 值                 | 0.14 l/sbar                      |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 储存温度                | -20 °C...60 °C                   |
| 产品重量                | 0.5 g                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |
| 中空螺栓材料              | PA                               |