


流量控制
VFFG-T-M5-15
订货号: 8025715

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	节流功能
安装方式	通过螺纹
流量控制方向上的标准标称流量	67.4 l/min
工作压力	-0.9 bar...10 bar
环境温度	-5 °C...60 °C
公称通径	1.55 mm
b 值	0.5
C 值	0.25 l/sbar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
产品重量	0.5 g
材料说明	RoHS 合规
中空螺栓材料	PA