

盖板
VABB-B10-25-A
订货号: 8026208

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	3 Nm
产品重量	28 g
安装方式	带通孔
材料说明	RoHS 合规
盖板材料	压铸铝