

气路板  
**VABM-B10-25-G12-9-P53**  
订货号: 8026226

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 网格尺寸                | 27.5 mm           |
| 安装位置                | 可选                |
| 最大阀位数量              | 9                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量                | 832 g             |
| 安装方式                | 通过安装支架            |
| 气接口, 气口 1           | G1/2              |
| 材料说明                | RoHS 合规           |
| 气路板材料               | 精制铝合金             |