


气路板模块
VABM-B10-30E-N34-9-P3
订货号: 8026411

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	32 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	9
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	4330 g
安装方式	带通孔
先导气口 12	1/8 NPT
气接口, 气口 1	3/4 NPT
气接口, 气口 3	3/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金